

HEDI

Kabelhaspel, kunststof, voor F, B, PL en CZ, Type: 25V



Bestelgegevens

Bestelnummer	081127 25V
GTIN	4003644015351
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Met contactdozen voor de **landen F, B, PL en CZ**. Te gebruiken in een droge omgeving.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IP-klasse: IP 20

Nominaal vermogen afgerold: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05VV-F

Kabelopbouw: 3G1,5

Materiaal kabel: PVC rood

Kabellengte: 25 m

Aantal contactdozen: 4

Technische beschrijving

Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Kabellengte	25 m
Netspanning	250 V
Kabelklasse	H05VV-F
Kabelopbouw	3G1,5
Type	25V
Materiaal kabel	PVC rood
IP-klasse	IP 20
Materiaal behuizing	kunststof
Aantal contactdozen	4
Energievoorziening	Netvoeding
Diagnosesysteem aanwezig	nee
Producttype	Kabelhaspel