

Yale

Hydraulische handpomp HPS, Aantal treden / tankvolume: 1/0,7l



Bestelgegevens

Bestelnummer	086050 1/0,7
GTIN	4025092159081
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de **metrische normen**, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. **100% compatibel** met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

2-Traps handpompen **met spoedgang** (behalve mt. 1/0,7). De omschakeling van de 1e naar de 2etrapp gaat automatisch. **Met drukbegrenzingsventielen instelbaar van 0 – 700 bar. Geheel metalen constructie** met precies instelbaar aflatventiel, ontluchtings- en olievulschroef evenals draagoog op de hendel.

Levering:

Inclusief olie, zonder manometer.

Opmerking:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgesloten, gevuld en ontluicht.

Hydraulische handpomp zie nr. 086050, hydraulische slang nr. 086081, manometer nr. 086087.

Technische beschrijving

Capaciteit belaste slag (2e stand)	2 ml
Aantal drukstanden	1
Nuttig tankvolume	700 ml
Gewicht	7 kg
Producttype	Hydraulische handpomp

Accessoires

Manometerset GYA-63 Weergavebereik 0-1000 bar

086087 0-1000