

Mahr**Digitale schuifmaat MarCal zonder meetpunten, Meetbereik: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415322 800
GTIN	4059192064778
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar groot digitaal display. Meetvlakken ultrafijn gelept. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	A1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Beklengte	150 mm
Draadloze toepassing	Software van producent
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing	0,0005 inch

IP-klasse	IP 65
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Meetbereik	0 - 800 mm
Maximale afwijking	0,05 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabelsimpler met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Aansluitkabelsimpler met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Aansluitkabelsimpler met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2