

Garant**SNHX 1203 neutraal, Type: ST1400****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 218591 ST1400 |
| GTIN | 4045197656407 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.**Technische beschrijving**

| | |
|-------------------------|-----------|
| Voeding f_z per tand | 0,13 mm |
| Type | ST1400 |
| Fasebreedte | 0,25 mm |
| Soort | HB7525 |
| Plaatdikte E | 3,2 mm |
| ISO-code wisselplaat | SNHX 1203 |
| Snijmateriaal | HM |
| Bladdikte | 3,2 mm |
| Voor groefbreedte a_p | 6 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |