

Yale

Elektrokettingtakel CPV VEGO, Type: 0,5-8



Bestelgegevens

Bestelnummer	086035 0,5-8
GTIN	2050001790583
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrokettingtakel met **haak**, robuuste en betrouwbare constructie. De geïntegreerde **eindpositieschakelaar** voor de hoogste en laagste haakpositie verlengt de levensduur van slipkoppeling, motor en behuizing. Aandrijvingsgroep 1 Am, inschakelduur 50% bij een snelheid, standaardbedrijfsspanning (400 V/50 Hz). Verhoogde bedrijfsveiligheid door 42 V-veiligheidsbesturing, ommantelde stuurschakelaar in klasse IP65, motoren IP55.

Opmerking:

Uitvoeringen met 2 snelheden (nauwkeurig heffen), andere hefhoogtes, loopkat, draadloos en 230 volt-uitvoering op aanvraag.

Technische beschrijving

instelbare slipkoppeling	ja
Type	0,5-8
Aandrijvingsgroep volgens FEM/ISO	1AM
Aantal kettingen	1

Belastbaarheid	500 kg
Belastbaarheid t	0,5 t
Hefsnelheid	8 m/min
Normale hefhoogte	3 m
automatische einduitschakeling	ja
Gewicht	26 kg
Producttype	Hefboomtakel