

**Garant****SNHX 1207 neutraal, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218621 ST900
GTIN	4045197532190
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.Voor groefbreedte  $a_p$ : 12; 16 mm

Soort: HB7525

Voeding  $f_z$  per tand: 0,08 mm

Fasebreedte: 0,25 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,08 mm
Type	ST900
Fasebreedte	0,25 mm
Soort	HB7525
ISO-code wisselplaat	SNHX 1207
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	7 mm
Voor groefbreedte $a_p$	12; 16 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen