

Garant**SNHX 12045 neutraal, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218601 ST1400
GTIN	4045197532107
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.Voor groefbreedte a_p : 8 mm

Soort: HB7525

Voeding f_z per tand: 0,13 mm

Fasebreedte: 0,25 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,13 mm
Type	ST1400
Fasebreedte	0,25 mm
Soort	HB7525
ISO-code wisselplaat	SNHX 12045
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	4,5 mm
Voor groefbreedte a_p	8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen