

SONO  SWISS[®]**Modulair ultrasoon reinigingsapparaat MOD, Inhoud: 150l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082922 150
GTIN	
Artikelklasse	04E

Omschrijving**Uitvoering:**

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.

Modulaire apparaten met multifrequentietechniek. Bakken van duplex-edelstaal uit te breiden met olieafscheider, pompfiltratie en extra ultrasoon van de zijkant. Uitbreiding met spoelapparaat en/of heteluchtdroger mogelijk.

- **Ultrasone trillingssystemen: Meerdere ultrasone trillingssystemen vormen in de reinigingsvloeistof microscopisch kleine vacuümbelletjes, die door drukschommelingen imploderen en daardoor de vuildeeltjes van de oppervlakken van het te reinigen materiaal verwijderen.**
- **Boost-functie: Tweede reinigingstrap 'Powerclean' voor een intensieve reiniging van sterke verontreinigingen resp. oxidatie.**
- **Sweep-functie: Voor een homogene geluidsveldverdeling.**
- **Degas- en autodegas-functie: Nieuw aangemaakte reinigingsvloeistof wordt ontgast.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Mono ultrasoon reinigingsapparaten met gelaste duplex edelstalen bak voor bijzonder harde toepassingen, bijvoorbeeld verontreiniging door slijp- en polijstmiddelen, zijn op aanvraag leverbaar.

Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

Apparaatlengte: 800 mm

Apparaatbreedte: 570 mm

Apparaathoogte: 850 mm

Lengte inzetkorf: 555 mm

Breedte inzetkorf: 460 mm

Reinigingsbak hoogte: 340 mm

Technische beschrijving

Gewicht	70 kg
Inhoud reinigingsbak	150 l
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider	ja
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule	ja
Apparaatbreedte	570 mm
Reinigingsbak hoogte	340 mm
Apparaathoogte	850 mm
Ultrasoon piekvermogen	4000 W
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule	ja
Apparaatlengte	800 mm
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie	ja
Reinigingsbak lengte	620 mm
Afvoer aansluitwijdte	1 inch
Verwarmingsvermogen	4500 W
Reinigingsbak breedte	545 mm
Breedte inzetkorf	460 mm
Nominale spanning	400 V
Wattage	5200 W

Energievoorziening	Netvoeding
Lengte inzetkorf	555 mm
Nominale inhoud	120 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

Ultrasone krachtreiniger T8 Inhoud l/kg 2,5	082938 2,5
Ultrasone krachtreiniger T2 Inhoud l/kg 2,5	082932 2,5
Ultrasone krachtreiniger T4 Inhoud l/kg 10	082934 10
Ultrasone krachtreiniger T3 Inhoud l/kg 0,85	082933 0,85
Ultrasone krachtreiniger T7 Inhoud l/kg 2,5	082937 2,5
Inzetkorf RVS Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 150	082926 150
Ultrasone krachtreiniger T8 Inhoud l/kg 10	082938 10
Ultrasone krachtreiniger T6 Inhoud l/kg 10	082936 10
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T3	082930 T3
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T5	082930 T5
Corrosiebescherming Inhoud l/kg AK	082931 AK
Ultrasone krachtreiniger T5 Inhoud l/kg 2,5	082935 2,5
Ultrasone krachtreiniger T4 Inhoud l/kg 2,5	082934 2,5
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T6	082930 T6
Ultrasone krachtreiniger T9 Inhoud l/kg 10	082939 10
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T2	082930 T2
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T4	082930 T4
Ultrasone krachtreiniger T3 Inhoud l/kg 25	082933 25
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 1	082931 1
Ultrasone krachtreiniger T9 Inhoud l/kg 2,5	082939 2,5
Ultrasone krachtreiniger T2 Inhoud l/kg 10	082932 10

Ultrasonische krachtreiniger T1 Inhoud l/kg 2,5	082930 2,5
Deksel Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 150	082927 150
Ultrasonische krachtreiniger T5 Inhoud l/kg 10	082935 10
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 25	082931 25
Ultrasonische krachtreiniger T6 Inhoud l/kg 2,5	082936 2,5
Ultrasonische krachtreiniger T1 Inhoud l/kg 10	082930 10
Ultrasonische krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T1	082930 T1
Ultrasonische krachtreiniger T7 Inhoud l/kg 10	082937 10