


Garant**SNHX 1207 neutraal, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218621 ST1400
GTIN	4045197656551
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.Voor groefbreedte a_p : 12; 16 mm

Soort: HB7525

Voeding f_z per tand: 0,13 mm

Fasebreedte: 0,25 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,13 mm
Type	ST1400
Fasebreedte	0,25 mm
Soort	HB7525
ISO-code wisselplaat	SNHX 1207
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	7 mm
Voor groefbreedte a_p	12; 16 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen