

Mahr**Digitale diepteschuifmaat IP 67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418704 150
GTIN	4059192064686
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Modern, energie-efficiënt meetsysteem. Geleidebanen overlappen. Met preset (standaardmaatinstelling) bijv. voor afstandsmetingen met meetinsert nr. 418630. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen \varnothing 1,5mm, 5mm lang.

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display met 8,5 mm hoge cijfers.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Extra brug 300 mm lang nr. 418610, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Bruglengte	100 mm
Doorsnede liniaal	12x3,5 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting

Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetbereik	0 - 150 mm
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	8,5 mm
IP-klasse	IP 67
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Kalibratie	A1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Extra brug 300 mm	418610
Meetinsert voor afstandsmeting Ø 4 mm	418630

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Zender Type S4E	498966 S4E
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975