

**Mahr****Digitale diepteschuifmaat IP 67 met i-wi, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418705 150
GTIN	4059192064723
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Modern, energie-efficiënt meetsysteem. Geleidebanen gelept. Met preset (standaardmaatinstelling) bijv. voor afstandsmetingen met meetinsert nr. 418630. Lijniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen  $\varnothing$  1,5mm, 5mm lang.

Zeer grote LCD-weergave, cijferhoogte 11 mm, geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi, resistent tegen stof en vochtigheid, bedrijfsduur ca. 3 jaar (bij geactiveerd draadloos systeem ca. 0,5 jaar).

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

**Accessoires:**

Extra brug 300 mm lang nr. 418610, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

Draadloze gegevensoverdracht naar i-wi radio-ontvanger nr. 498912.

**Technische beschrijving**

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Draadloze toepassing	Software van producent
Aflezing omschakelbaar	0,0005 inch
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm

Bruglengte	100 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
IP-klasse	IP 67
Bedrijfsduur	26000 h
Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	A1
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Doorsnede liniaal	12x3,5 mm
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Producttype	Diepteschuifmaat

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975

Extra brug 300 mm	418610
Meetinsert voor afstandsmeting Ø 4 mm	418630
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK