

Mahr**Digitale groef-diepteschuifmaat IP 67, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418758 200
GTIN	4059192066123
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het meten van smalle openingen, groeven, uitsparingen, niveauverschillen etc. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Liniaal met dubbele haak. Beide tastvlakken op één lijn.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Kalibratie	A2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Bruglengte	100 mm
Doorsnede liniaal	12 × 3,5 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Meetbereik	0 - 200 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding

IP-klasse	IP 67
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Norm	ISO 13385
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
Verpakking	Etui
Producttype	Groef-diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 200 mm	021230 200
KalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 200 mm	021220 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Batterijvakdeksel	412235