

Mahr**Digitale groef-diepteschuifmaat IP 67, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418758 300
GTIN	4059192066130
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het meten van smalle openingen, groeven, uitsparingen, niveauverschillen etc. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Liniaal met dubbele haak. Beide tastvlakken op één lijn.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Doorsnede liniaal	12 × 3,5 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Bruglengte	150 mm
Aflecting omschakelbaar	mm / inch
Meetbereik	0 - 300 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Kalibratie	A2

Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Energievoorziening	Batterijvoeding
IP-klasse	IP 67
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Norm	ISO 13385
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
Verpakking	Etui
Producttype	Groef-diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 300 mm	021220 300
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Batterijvakdeksel	412235