

Garant
HiPer-Drill snij-inzetdeel h7, HB7630, Ø D: 14,9 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	231650 14,9
GTIN	4045197660107
Artikelklasse	21M

Omschrijving
Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor baselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor baselement Ø D: 14,5 mm

Voeding f in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/omw,

Technische beschrijving

Ø D	14,9 mm
voor baselement Ø D	14,5 mm
Voeding f in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

Accessoires

Torx Plus®-schroef Aandrijving 8IP	231999 8IP
------------------------------------	------------