

Garant**Duikfrees 90°, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 16/2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	211851 16/2
GTIN	4045197502155
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing. Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₂	12,7 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Wisselplaatschroevenset	219801 (7IP; 0,9 Nm)
geschikte wisselplaat	VDGT 11T2..
Totale lengte L _{totaal}	35 mm
Snijkant-Ø D _c	16 mm
Opnamedraad M	M8
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen a _p	3,5 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	12,4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Ramplinghoek α_{\max}	6,9 graden
$\varnothing D_3$	14 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219801
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9