


Garant**SNHX 1207 neutraal, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218621 UNI
GTIN	4045197532220
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.Voor groefbreedte a_p : 12; 16 mm

Soort: HB7525

Fasebreedte: 0,25 mm

Technische beschrijving

Type	UNI
Fasebreedte	0,25 mm
Soort	HB7525
ISO-code wisselplaat	SNHX 1207
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	7 mm
Voor groefbreedte a_p	12; 16 mm

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen