

Garant
VDGT 11T204 FR, HU7810, Type: ALU


Bestelgegevens

Bestelnummer	211867 ALU
GTIN	4045197700391
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Fijnkorrelsubstraat, gepolijste spaanbrekers – extreme reductie van de kleefneiging.

Opmerking:

$a_{p\max} = 3\text{ mm}$ voor het ruwen met $a_e = 1 \times D$.

Voeding f_z : 0,17 mm

Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding f_z	0,17 mm
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snikanten	2
ISO-code wisselplaat	VDGT 11T204 FR
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1900 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1900 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	500 m/min	N
CuZn	geschikt	400 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt	100 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		