

 Mahr

Meetstandaard ST-G voor ruwheidsmeters met granieten vlakplaat, Type: PST-F



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 498857 PST-F |
| GTIN | 4059192061463 |
| Artikelklasse | 43C |

Omschrijving

Uitvoering:

Meetstandaard ST-G. Granieten vlakplaat **zonder** groef.

T.b.v.:

Ruwheidsmeter 499021 gr. ST2; 499022 gr. ST2, nr. 498835 gr. PS10, nr. 499001 gr. M300, nr. 499002 gr. M310; 499003 gr. M310, nr. 499041 gr. M400.

Accessoires:

kruistafel CT120 op aanvraag.

Opname nr. 499035 voor handprisma PS10; M310 en GARANT ST2.

Opname nr. 499012 voor aandrijfunit M300.

Opname nr. 499046 voor aandrijfunit M400.

Opname nr. 499013 voor ruwheidsmeter PS10; M310 en GARANT ST2.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|--------|
| In de hoogte verstelbare meetkolom | 300 mm |
| Basis breedte | 250 mm |

| | |
|--------------|---------------|
| Basis lengte | 400 mm |
| Producttype | Meetstandaard |