


**Garant****SNHX 1205 neutraal, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218611 ST900
GTIN	4045197656490
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.Voor groefbreedte  $a_p$ : 10; 14 mm

Soort: HB7525

Voeding  $f_z$  per tand: 0,08 mm

Fasebreedte: 0,25 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,08 mm
Type	ST900
Fasebreedte	0,25 mm
Soort	HB7525
ISO-code wisselplaat	SNHX 1205
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	5,4 mm
Voor groefbreedte $a_p$	10; 14 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen