

Garant
Duikfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 16/2mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	211847 16/2
GTIN	4045197502124
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Snijkant-Ø D _c	16 mm
Totale lengte L _{totaal}	80 mm
Afkoppellengte L ₁	30 mm
geschikte wisselplaat	VDGT 11T2..
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor α _{max}	12,4 mm
Ramplinghoek α _{max}	6,9 graden
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	30 mm
Helicoïdaal frezen a _p	3,5 mm

Ø D ₃	14 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219801