

## Losse meetpen Tolerantieklasse 1, Type: 10



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 483940 10     |
| GTIN          | 2050002076679 |
| Artikelklasse | 48A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Meetpennen van gelegeerd gereedschapsstaal 60 ±2 HRC. Pen: gehard, ontlaten, geslepen en gelept. Handgreep: Ø-aanduiding ingegraveerd.

#### Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste Ø aangeven**, bijv. nr. 483940 gr. 2, **0,35**.

### Technische beschrijving

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Controlelengte   | 60 mm                       |
| Nominale maat    | 12 - 13,99 mm               |
| Oplopend met     | 0,01 mm                     |
| Totale lengte    | 95 mm                       |
| Kalibratie       | L5                          |
| Norm             | DIN 2269                    |
| Tolerantieklasse | 1                           |
| Hardheid         | 60 ±2 HRC                   |
| Materiaal        | gelegeerd gereedschapsstaal |
| Producttype      | Meetpen                     |

### Dienstverlening

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| KalibratieMeetpen maximale Ø 20 | 028240 20 |
|                                 | 028260 20 |

DAkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20

---