

Losse meetpen Tolerantieklasse 1, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	483940 12
GTIN	2050002076693
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpennen van gelegeerd gereedschapsstaal 60 ±2 HRC. Pen: gehard, ontlaten, geslepen en gelept. Handgreep: Ø-aanduiding ingegraveerd.

Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste Ø aangeven**, bijv. nr. 483940 gr. 2, **0,35**.

Technische beschrijving

Oplopend met	0,01 mm
Nominale maat	16 - 17,99 mm
Controlelengte	60 mm
Totale lengte	100 mm
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	60 ±2 HRC
Materiaal	gelegeerd gereedschapsstaal
Producttype	Meetpen

Dienstverlening

KalibratieMeetpen maximale Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibratie Meetpen maximale \varnothing 20
