

## Losse meetpen Tolerantieklasse 1, Type: 8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	483940 8
GTIN	2050002077010
Artikelklasse	48A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Meetpennen van gelegeerd gereedschapsstaal 60 ±2 HRC. Pen: gehard, ontlaten, geslepen en gelept. Handgreep: Ø-aanduiding ingegraveerd.

#### Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste Ø aangeven**, bijv. nr. 483940 gr. 2, **0,35**.

### Technische beschrijving

Controlelengte	60 mm
Totale lengte	90 mm
Oplopend met	0,01 mm
Nominale maat	7 - 9,99 mm
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	60 ±2 HRC
Materiaal	gelegeerd gereedschapsstaal
Producttype	Meetpen

### Dienstverlening

KalibratieMeetpen maximale Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20

---