

Losse meetpen met handgreep, drie cijfers Tolerantieklasse 1, Type: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	483942 7
GTIN	2050002077157
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpennen van gelegeerd werktuigstaal 60 ± 2 HRC. Pen: gehard, getemperd, geslepen en geläppt. Handgreep: Ø-aanduiding ingegraveerd.

Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste Ø aangeven**, bijv. nr. 483942 gr. 3, 0,305.

Technische beschrijving

Oplopend met	0,001 mm
Totale lengte	53 mm
Controlelengte	33 mm
Nominale maat	3,001 - 4,999 mm
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	60 ± 2 HRC
Materiaal	gelegeerd gereedschapsstaal
Producttype	Meetpen

Dienstverlening

Kalibratie Meetpen maximale Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20
