

## Losse meetpen met handgreep, drie cijfers Tolerantieklasse 1, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	483942 1
GTIN	2050002077096
Artikelklasse	48A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Meetpennen van gelegeerd werktuigstaal 60 ±2 HRC. Pen: gehard, getemperd, geslepen en geläppt. Handgreep: Ø-aanduiding ingegraveerd.

#### Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste Ø aangeven**, bijv. nr. 483942 gr. 3, 0,305.

### Technische beschrijving

Oplopend met	0,001 mm
Kalibratie	L5
Totale lengte	53 mm
Nominale maat	0,101 - 0,199 mm
Controlelengte	33 mm
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	60 ±2 HRC
Materiaal	gelegeerd gereedschapsstaal
Producttype	Meetpen

### Dienstverlening

Kalibratie Meetpen maximale Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20

---