

## Losse meetpen met handgreep, drie cijfers Tolerantieklasse 1, Type: 8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	483942 8
GTIN	2050002077164
Artikelklasse	48A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Meetpennen van gelegeerd werktuigstaal  $60 \pm 2$  HRC. Pen: gehard, getemperd, geslepen en geläpft. Handgreep: Ø-aanduiding ingegraveerd.

#### Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste Ø aangeven**, bijv. nr. 483942 gr. 3, 0,305.

### Technische beschrijving

Totale lengte	53 mm
Kalibratie	L5
Controlelengte	33 mm
Oplopend met	0,001 mm
Nominale maat	5,001 - 5,999 mm
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	$60 \pm 2$ HRC
Materiaal	gelegeerd gereedschapsstaal
Producttype	Meetpen

### Dienstverlening

KalibratieMeetpen maximale Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20

---