

Losse meetpen met handgreep, drie cijfers Tolerantieklasse 1, Type: 4



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 483942 4 |
| GTIN | 2050002077126 |
| Artikelklasse | 48A |

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpennen van gelegeerd werktuigstaal 60 ± 2 HRC. Pen: gehard, getemperd, geslepen en geläpft. Handgreep: Ø-aanduiding ingegraveerd.

Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste Ø aangeven**, bijv. nr. 483942 gr. 3, 0,305.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Totale lengte | 53 mm |
| Nominale maat | 0,501 - 0,999 mm |
| Kalibratie | L5 |
| Controlelengte | 33 mm |
| Oplopend met | 0,001 mm |
| Norm | DIN 2269 |
| Tolerantieklasse | 1 |
| Hardheid | 60 ± 2 HRC |
| Materiaal | gelegeerd gereedschapsstaal |
| Producttype | Meetpen |

Dienstverlening

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Kalibratie Meetpen maximale Ø 20 | 028240 20 |
| | 028260 20 |

DAkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20
