

Losse meetpen met handgreep, drie cijfers Tolerantieklasse 1, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	483942 2
GTIN	2050002077102
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpennen van gelegeerd werktuigstaal 60 ±2 HRC. Pen: gehard, getemperd, geslepen en geläpft. Handgreep: Ø-aanduiding ingegraveerd.

Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste Ø aangeven**, bijv. nr. 483942 gr. 3, 0,305.

Technische beschrijving

Totale lengte	53 mm
Oplopend met	0,001 mm
Kalibratie	L5
Nominale maat	0,201 - 0,299 mm
Controlelengte	33 mm
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	60 ±2 HRC
Materiaal	gelegeerd gereedschapsstaal
Producttype	Meetpen

Dienstverlening

Kalibratie Meetpen maximale Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20
