

Garant
VCGX 220516 FR, HU7810, Type: ALU


Bestelgegevens

Bestelnummer	211857 ALU
GTIN	4045197700421
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Fijnkorrelsubstraat, gepolijste spaanbrekers – extreme reductie van de kleefneiging.

Opmerking:

$a_{p\max} = 7\text{ mm}$ voor het ruwen met $a_e = 1 \times D$.

Voeding f_z : 0,25 mm

Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding f_z	0,25 mm
Hoekradius	1,6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	VCGX 220516 FR
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1900 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1900 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	500 m/min	N
CuZn	geschikt	400 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt	100 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		