

# Yale

## Reserve-hydraulische slang HHC, Lengte: 6m



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086080 6
GTIN	4025092155595
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met koppelingsstekker nr. 086085 gr. M1 (cilinderzijde) en buitenschroefdraad 3/8-NPT (pompzijde). Buiten-Ø 14 mm; binnen-Ø 6,3 mm (nom. maat); barstdruk 2800 bar; minimale buigradius R = 100 mm.

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de **metrische normen**, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. **100% compatibel** met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

#### Opmerking:

**Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.**

### Technische beschrijving

Lengte	6 m
Producttype	Hydraulische toebehoren