


Garant**SNHX 1205 neutraal, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218611 INOX
GTIN	4045197656513
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.**Technische beschrijving**

Voeding f_z per tand	0,13 mm
Type	INOX
Fasebreedte	0,25 mm
Soort	HB7535
Coating	gecoat
Plaatdikte E	5,56 mm
ISO-code wisselplaat	SNHX 1205
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	5,4 mm

Voor groefbreedte a_p	10; 14 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen