

Garant
Duikfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/2mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	211847 20/2
GTIN	4045197502131
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VDGT 11T2..
Totale lengte L_{totaal}	85 mm
Afkoppellengte L_1	35 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Wisselplaatschroevenset	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	38 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	38 mm
Helicoïdaal frezen a_p	3,5 mm
Rampinghoek α_{max}	5,23 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	16,4 mm

Ø D ₃	18 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219801