

Garant
Duikfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/3mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	211847 25/3
GTIN	4045197502148
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VDGT 11T2..
Afkoppellengte L_1	35 mm
Wisselplaatschroevenset	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	90 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	48 mm
Rampinghoek α_{max}	4,01 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	21,4 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	48 mm

Helicoïdaal frezen a_p	3,5 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9
Wisselplaatschroevenset10-delig	219801