




## Digitale universele schuifmaatset IP 67, Meetbereik: 200mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	415555 200
GTIN	4029713019235
Artikelklasse	46P

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Digitale universele schuifmaat "Pocket Talent", geschikt voor uiteenlopende binnen- en buitenmetingen (smalle openingen, groeven, schroefdraad, etc.). Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 7,5 mm. Inclusief PRESET-functie (vooraf ingestelde meetwaarde).

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Schuifmaat, instelkaliber 50 mm, 2 paar meetinzetten voor binnen- en buitenmetingen. Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Alle reserve- en speciale tasters nr. 434900 tot 434915 met schroefdraad M2,5. Signaalkabel nr. 498940.

### Technische beschrijving

Batterijtype	Knoopcel
Maximale afwijking	0,03 mm
Beklengte	48 mm
Aflezings	0,0005 inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aflezing	0,01 mm
IP-klasse	IP 67
Meetbereik	0 - 200 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	A1
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------