

**Garant****Duikfrees 93°, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/2mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	211852 20/2
GTIN	4045197648570
Artikelklasse	210

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing. Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

**Toepassing:**

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	17,7 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
geschikte wisselplaat	VDGT 11T2..
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	35 mm
Opnamedraad M	M10
Aantal snijkanten Z	2

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	3,5 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	16,4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	38 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	5,23 graden
$\varnothing D_3$	18 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219801
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP