

**Garant**
**APMT 060220 ER, HB7730, Type: GG**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	215674 GG
GTIN	4045197673770
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,25 \times D$ ,  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p\text{max}} = 4 \text{ mm}$ .

Hoekradius: 2 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,08 mm

## Technische beschrijving

Type	GG
Voeding $f_z$ per tand	0,08 mm
Hoekradius	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 060220 ER
Soort	HB7730
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
GG(G)	geschikt	250 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		