

Garant**APMT 060202 ER, HB7520, Type: UNI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215680 UNI
GTIN	4045197601520
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Hoekradius: 0,2 mm

Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	0,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 060202 ER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	330 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	290 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		