

**Garant****Fasenfreese, met boring, Hoek  $\gamma$ : 30graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215700 30
GTIN	4045197410511
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Opmerking:**

- **Aanbevolen wisselplaten voor het afschuinen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Bij gebruik van andere wisselplaten kunnen standtijd en oppervlaktekwaliteit worden beperkt.**
- **GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 5,0 met steel nr. 674252 gr. 15IP gebruiken.**

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Hoek $\gamma$	30 graden
Opnameboring- $\varnothing$	27 mm
Maximale fase lengte l	30 mm
Maximale fase breedte b	26,5 mm
grootste $\varnothing D_1$	84,6 mm

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Maximale fasehoogte h	15,1 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1604..
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	3
kleinste $\varnothing D$	35 mm
Voeding per tand bij $h_{\text{max}}$	0,2 mm
Aantal wisselplaten	6
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfreese

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219811
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0