

**Garant**
**HiPer-Drill snij-inzetdeel h7, HB7630, Ø D: 19,6 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	231650 19,6
GTIN	4045197662248
Artikelklasse	21M

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

**Opmerking:**

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement  $5 \times D$ . Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement Ø D: 19 mm

Voeding  $f$  in RVS  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,21 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Voeding $f$ in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,21 mm/omw,
Ø D	19,6 mm
voor basiselement Ø D	19 mm
Aantal wisselingen/snijkant	1

Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

---

## Accessoires

Torx Plus®-schroef Aandrijving 9IP	231999 9IP
------------------------------------	------------