

Garant**Hoekfrees 90° kort, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215705 40/4
GTIN	4045197410573
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	115 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Afkoppellengte L_1	55 mm
Wisselplaatschroevenset	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Snijkant-Ø D_c	40 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 16..
Aantal snijkanten Z	4

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
Wisselplaatschroevenset10-delig	219812