

Garant**APMT 060204 ER, HB7630, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215664 INOX
GTIN	4045197601483
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p_{max}} = 4$ mm.

Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,08 mm
Hoekradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 060204 ER
Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		