

Garant**APMT 060204 ER, HB7510, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215646 ST1400
GTIN	4045197601452
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,25 \times D$, $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{max}} = 4 \text{ mm}$.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,1 mm

Technische beschrijving

Type	ST1400
Voeding f_z per tand	0,1 mm
Hoekradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 060204 ER
Soort	HB7510
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		