

Garant**Fasenfreese, met boring, Hoek γ : 60graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215700 60
GTIN	4045197410535
Artikelklasse	210

Omschrijving**Opmerking:**

- **Aanbevolen wisselplaten voor het afschuinen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Bij gebruik van andere wisselplaten kunnen standtijd en oppervlaktekwaliteit worden beperkt.**
- **GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 5,0 met steel nr. 674252 gr. 15IP gebruiken.**

Technische beschrijving

Maximale fasehoogte h	26,5 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Maximale faselengte l	30 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	3
geschikte wisselplaat	AP.. 1604..
Wisselplaatschroevenset	219811 (15IP; 5,0 Nm)

Opnameboring-Ø	27 mm
grootste Ø D ₁	65 mm
Hoek γ	60 graden
Maximale fasebreedte b	15,1 mm
kleinste Ø D	34,8 mm
Voeding per tand bij h _{max}	0,12 mm
Aantal wisselplaten	6
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfreese

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
Wisselplaatschroevenset10-delig	219811