

**Garant****Fasenfreese, met boring, Hoek  $\gamma$ : 15graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215700 15
GTIN	4045197410504
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Opmerking:**

- **Aanbevolen wisselplaten voor het afschuinen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Bij gebruik van andere wisselplaten kunnen standtijd en oppervlaktekwaliteit worden beperkt.**
- **GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 5,0 met steel nr. 674252 gr. 15IP gebruiken.**

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	AP.. 1604..
Wisselplaatschroevenset	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Maximale fase lengte l	30 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	3
Maximale fase breedte b	29,5 mm

grootste $\varnothing D_1$	94 mm
Maximale fasehoogte h	8 mm
Opnameboring- $\varnothing$	27 mm
kleinste $\varnothing D$	35,4 mm
Hoek $\gamma$	15 graden
Voeding per tand bij $h_{\max}$	0,4 mm
Aantal wisselplaten	6
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfreest

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus <sup>®</sup> , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219811
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0