

# Yale

## Hydraulische handpomp HPS, Aantal treden / tankvolume: 2/2l



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086050 2/2
GTIN	4025092159104
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de **metrische normen**, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. **100% compatibel** met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

2-Traps handpompen **met spoedgang** (behalve mt. 1/0,7). De omschakeling van de 1e naar de 2etrapp gaat automatisch. **Met drukbegrenzingsventielen instelbaar van 0 – 700 bar. Geheel metalen constructie** met precies instelbaar aflatventiel, ontluchtungs- en olievulschroef evenals draagoog op de hendel.

#### Levering:

Inclusief olie, zonder manometer.

#### Opmerking:

**Gesloten systemen worden af fabriek voorgesloten, gevuld en ontluicht.**

Hydraulische handpomp zie nr. 086050, hydraulische slang nr. 086081, manometer nr. 086087.

### Technische beschrijving

Nuttig tankvolume	2000 ml
Capaciteit belaste slag (2e stand)	2 ml
Aantal drukstanden	2
Capaciteit leegloopslag (1e stand)	11 ml
Gewicht	10 kg

Producttype

Hydraulische handpomp

---

## Accessoires

Manometerset GYA-63 Weergavebereik 0-1000 bar

086087 0-1000