

**Werkjack Quality Dress, lichtgrijs, Confectiemaat DE: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091112 60
GTIN	4014382978501
Artikelklasse	09S

Omschrijving**Uitvoering:**

Beroepskleding **Quality Dress** van 100% katoenweefsel. Katoen is bijzonder resistent tegen chemische en mechanische invloeden en hitte. Het natuurproduct katoen zorgt voor een aangenaam draagcomfort dankzij temperatuurregulerende eigenschappen en een groot absorptievermogen.

Werkjack met vak voor mobiele telefoon.

- **Mouwboord met knoop.**
- **Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.**

Omschrijving:

- **Binnenzak.**
- **Blinde knoopsluiting.**
- **Twee verstevigde zijzakken.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Jack in korenblauwe uitvoering onder nr. 091111.

Materiaalsamenstelling: 100% Katoen

Materiaalgewicht/weefeldichtheid: 285 g/m²

Kleding standaard: UV-standaard 801

Wassen: 60 °C Bonte was

Technische beschrijving

Uniseks-maat	2XL
Fabrikantnummer	Quality Dress
Confectiemaat DE	60
Plaats vak voor mobiele telefoon	rechts
Aantal binnenzakken	1
blinde sluiting	ja
Mouwafsluiting	Mouwboord met knoop
Zijzakken	versterkt
Maat FR	56
Jassluiting	Knoopsluiting
Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting	2
Met band	Band zonder elastiek
Aantal zijzakken	2
Maat UK	44R
Maat US	44/35
Maat IT	56
Serie	QUALITY DRESS
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat NL	60
Maat ES	56
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	100% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	285 g/m ²
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen

Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleur	lichtgrijs
Producttype	Werkjack