

Garant
Kopierfrees 0° negatief, met schroefdraad, Ø D: 35mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212100 35
GTIN	4045197192509
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.

- **Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.**
- **Traploos opnieuw positioneren van de wisselplaat bij snijkantslijtage.**

Opmerking:

$a_{p\ max} = 1,5\ mm$.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	42 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	35 mm
Opnamedraad M	M16
$\varnothing D_1\ h6$	17 mm
geschikte wisselplaat	RD.. 0702
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Wisselplaatschroevenset	219803 (8IP; 1,2 Nm)

Aantal snijkanten Z	6
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{\max}	26,21 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,5 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,07 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Frees geschikt voor plaatvorm	rond
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219803
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2