


Garant**XDHW 060210, HB7705, Type: HART**

Bestelgegevens

Bestelnummer	211894 HART
GTIN	4045197479648
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,8$ mm.Voeding f_z : 0,1 mm

Technische beschrijving

Type	HART
Voeding f_z	0,1 mm
Hoekradius	1 mm
ISO-code wisselplaat	XDHW 060210
Soort	HB7705
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 60 HRC	geschikt	160 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	145 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	130 m/min	H
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		