

Garant
VHM-opname configureerbaar, Voor snijkop-Ø D: 16mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212000 16
GTIN	4045197659231
Artikelklasse	29W

Omschrijving
Uitvoering:

Precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen.

Systeem rondloopnauwkeurigheid $\leq 10 \mu\text{m}$ dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Schacht over de hele lengte in h6 geslepen – voor individueel inkorten en vrijzetten.

Opmerking:

Maximale freesdiepte = $L_1 + l$; l = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

Schacht kan op $\varnothing d_{1\text{min}}$ worden vrijgezet.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	35 mm
Voor snijkop-Ø D	16 mm
minimale vrij te zetten buiten-Ø d_1	15,8 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	15 Nm
Totale lengte L	190 mm
Serie	TopCut
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname

