

Garant
Hoekfrees 90° lang, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/3mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen.

Zonder inwendige koeling.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	32 mm
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Totale lengte L _{totaal}	250 mm
Wisselplaatschroevenset	219812 (15IP; 5,0 Nm)
geschikte wisselplaat	AP.. 16..
Aantal snijkanten Z	3
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	nee

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
Wisselplaatschroevenset10-delig	219812
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP